

SOLUZIONE BASE

Dettagli Soluzione

- Scenari con stazionamento, flusso controllato di persone, ambienti piccoli.
- **Applicazione Indoor** in assenza di vento e vortici
- **Consigliato creare il punto di misurazione**
- Necessari **protocolli di accesso** controllato al sito.



Bullet PRO



Turret PRO



Adattatore



Treppiede



PoE Switch



iVMS-4200


Informazione Prodotti

DS-2TD2617B-3/6PA(B)

- Termico: 160 × 120 ;
- Ottica: 3 mm / 6 mm ;
- Visibile: 2688 × 1520 ;
- Ottica Visibile: 4 mm / 8 mm ;
- Funzione Video: Bi-spectrum image fusion ;
- Accuratezza: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ con blackbody)
- Range Misura: 30-45°C
- Supporta segnalazione ottico/acustica



Treppiede



Procedure stabilite in rispetto dei protocolli sanitari

Distanza tra camera e persone:
0.8-1.5 m (3 mm) 1.5-2 m (6 mm)

Altezza Installazione 1.5-3m
Angolo Tilt $\leq 20^{\circ}$

Distanza tra camera e blackbody: 1 m (3 mm), 2 m (6 mm). Posizionare il corpo nero nell'angolo in alto a sinistra/in alto a destra della vista della videocamera